


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, BT 40, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 303473 12 |
| GTIN | 4062406531089 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö $V = 10 \text{ mm}$).
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimitusehto:

Mukana pituudensäätöruuvi ja kuusioavain T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|---------|
| Kiinnitys-Ø D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 32 mm |
| Ulkonema A-mitta | 90 mm |
| L ₂ | 44,5 mm |
| kierre M | M10×1 |
| Ulko-Ø D | 44,5 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus | 63 mm |
| Sovitin | BT 40 |
| Kiinnitysnormi | ISO 7388-2 |
| Kiinnitysnormi | JIS B6339 |
| Muoto | ADB |
| Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min ⁻¹ |
| Pyörintätarkkuus | ≤ 3 μm |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Ballufchip-reikä | kyllä |
| Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |