

**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302043 8
GTIN	4062406544324
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Erikoistarvike:**

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

**Tekninen kuvaus**

Säätöalue V	10 mm
L <sub>2</sub>	30 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm
kierre M	M6
Hyötypituus L <sub>1</sub>	61,5 mm

Ulko-Ø D	49,5 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka