


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, SK 40, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302043 6
GTIN	4062406544317
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätömatka 10 mm).
- Joustava väliholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Erikoistarvike:

Kiinnitysruuvit suorakiinnitykseen tai vähennysholkkeja käytettäessä tilauksesta.

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308810 – 308830, koot 12; 20; 32: väliholkki nro 302135 – 302187.

Tekninen kuvaus

Säätöalue V	10 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
kierre M	M5
L ₂	29,5 mm
Ulkonema A-mitta	80,5 mm

Hyötypituus L ₁	61,5 mm
Ø D ₂	26 mm
Ulko-Ø D	49,5 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka