


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307513 12
GTIN	4062406544454
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Sopiva kavennusholkki	302135; 302140; 302145; 302147
Ulko-Ø D	50 mm
Ø D ₂	32 mm
kierre M	M10 × 1
Ulkonema A-mitta	85 mm
L ₃	46 mm

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Säätöalue V	10 mm
L ₂	40 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikivistystukka

Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 12 mm	343720 12
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302140 4
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 8 mm	302135 8
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 5 mm	302135 5
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302135 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302140 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302135 3
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302140 6
	302135 6

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 6 mm

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm

302140 5

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm

302140 8