


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307513 10
GTIN	4062406544447
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

L ₃	41 mm
kierre M	M8 × 1
Ø D ₂	30 mm
Ulko-Ø D	50 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	10 mm
Säätöalue V	10 mm

L ₂	35 mm
Ulkonema A-mitta	80 mm
Sovitin	HSK-A 63
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 10 mm	343720 10
---	-----------