


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307523 20
GTIN	4062406544522
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

Käyttö:

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

Huomautus:

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	42 mm
L ₂	59 mm
Sopiva kavennusholkki	302155; 302160; 302165; 302150
Kiinnitys-Ø D ₁	20 mm
Säätöalue V	10 mm
kierre M	M16 × 1

Ulkonema A-mitta	105 mm
Ulko-Ø D	50 mm
L ₃	48 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302160 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302155 10
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302160 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302155 4
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 4 mm	302160 4
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 14 mm	302155 14
Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 3 mm	302160 3
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302155 12
	302155 8

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 8 mm

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 12 mm 302160 12

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 14 mm 302160 14

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 10 mm 302160 10

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 16 mm 302155 16

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 8 mm 302160 8

Halkaistu kavennusholkkitiivistetty Kiinnitys-Ø D1 5 mm 302160 5

Lieriömäinen puhdistusturnamuovi Tapin Ø 20 mm 343720 20

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 5 mm 302155 5

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 3 mm 302155 3

Halkaistu kavennusholkkijäähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø
D1 6 mm 302155 6