


**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, HSK-A 100, Kiinnitys-Ø D1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307523 32
GTIN	4062406544539
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Aksiaalinen pituussäätövara 10 mm.
- RFID-/Balluff chip -poraus.

**Käyttö:**

- Hyvä lastuamiskyky (ei kuitenkaan erityisen vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa).
- Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

**Erikoistarvike:**

Kavennusholkit nro 302135 – 302187, jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890, lieriömäinen puhdistustuurna nro 343720.

**Huomautus:**

A-mitta = 200 mm saatavissa tilauksesta!

**Tekninen kuvaus**

kierre M	M16 × 1
Säätöalue V	10 mm
Sopiva kavennusholkki	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>3</sub>	60 mm

L <sub>2</sub>	62 mm
Ulkonema A-mitta	110 mm
Ulko-Ø D	67 mm
Sovitin	HSK-A 100
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Muoto	A
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka

## Tarvikkeet

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 6 mm	302175 6
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 25 mm	302175 25
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 16 mm	302175 16
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 18 mm	302175 18
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 12 mm	302175 12
Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø D1 10 mm	302175 10
Lieriömäinen puhdistustuurnamuovi Tapin Ø 32 mm	343720 32
	302175 20

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø  
D1 20 mm

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø  
D1 14 mm

302175 14

Halkaistu kavennusholkkijähdytyksen kanssa Kiinnitys-Ø  
D1 8 mm

302175 8