

**REGO-FIX▲****Kierreholkki ER-kiristysholkille secuRgrip-turvalukitus, kiinnitys- $\varnothing$  d: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309426 12
GTIN	2050002050105
Tuoteluokka	33B

**Kuvaus****Malli:**

Kiristysholkeissa, joissa on secuRgrip®, on kierremäinen pinta kiinnitysreiässä. Kun kierreholkki asetetaan jyrsimen hiottuun HB-pintaan (Weldon), voidaan yhdistelmä jyrsin + kierreholkki ruuvata kiristysholkkiin, mikä estää työkalun ulosvedon.

Metallinen kierreholkki, TiN-pinnoitus.

**Kuvaus:**

Kalliiden työkappaleiden työstössä sinulla on nyt mahdollisuus tehdä se kunnolla. Työkalun ulosvedon aiheuttamat pituusmuutokset voivat vahingoittaa työkappaletta vakavasti. ER-secuRgrip-kiristysholkit antavat maksimaalisen ulosvetosuojan jyrsittäessä.

**Etu:**

- **Prosessivarma työskentely – työkalujen 100-prosenttinen ulosvetosuoja.**
- **Pitempi työkalun käyttöikä.**
- **Kiristysholkin tärinää vaimentava vaikutus.**
- **Täysi joustavuus ER-kiristysholkkijärjestelmillä.**
- **Käyttäjästävällinen käsittely – kiristysholkki-istukan muuttaminen ei ole tarpeellista.**

**Käyttö:**

secuRgrip®-järjestelmällä tavallinen kiristysholkki-istukka muuttuu istukaksi, jossa on turvalukitus, joustavan ER-kiristysholkkijärjestelmän edut säilyvät.

**Sopii:**

ER kiristysholkki secuRgrip® nro 309422 ja 309423.

**Huomautus:**

Kiristää vain nimellishalkaisijan. Huomioi oikea kiinnitys kiristysholkki-istukassa: käytettäessä esim. erittäin lyhyissä istukoissa voi olla tarpeen poistaa pituudensäätölevy kiristysholkin alapuolelta.

## Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- $\varnothing$ d	12 mm
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	$\leq 5 \mu\text{m}$
tyyppi	ulosvetovarmistus
Tuotetyyppi	Kiristysholkki