

REGO-FIX▲**Kierreholkki ER-kiristysholkille secuRgrip-turvalukitus, kiinnitys- \varnothing d: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309426 20
GTIN	2050002050129
Tuoteluokka	33B

Kuvaus**Malli:**

Kiristysholkeissa, joissa on secuRgrip®, on kierremäinen pinta kiinnitysreiässä. Kun kierreholkki asetetaan jyrsimen hiottuun HB-pintaan (Weldon), voidaan yhdistelmä jyrsin + kierreholkki ruuvata kiristysholkkiin, mikä estää työkalun ulosvedon.

Metallinen kierreholkki, TiN-pinnoitus.

Kuvaus:

Kalliiden työkappaleiden työstössä sinulla on nyt mahdollisuus tehdä se kunnolla. Työkalun ulosvedon aiheuttamat pituusmuutokset voivat vahingoittaa työkappaletta vakavasti. ER-secuRgrip-kiristysholkit antavat maksimaalisen ulosvetosuojan jysittäessä.

Etu:

- **Prosessivarma työskentely – työkalujen 100-prosenttinen ulosvetosuoja.**
- **Pitempi työkalun käyttöikä.**
- **Kiristysholkin tärinää vaimentava vaikutus.**
- **Täysi joustavuus ER-kiristysholkkijärjestelmillä.**
- **Käyttäjäystävällinen käsittely – kiristysholkki-istukan muuttaminen ei ole tarpeellista.**

Käyttö:

secuRgrip®-järjestelmällä tavallinen kiristysholkki-istukka muuttuu istukaksi, jossa on turvalukitus, joustavan ER-kiristysholkkijärjestelmän edut säilyvät.

Sopii:

ER kiristysholkki secuRgrip® nro 309422 ja 309423.

Huomautus:

Kiristää vain nimellishalkaisijan. Huomioi oikea kiinnitys kiristysholkki-istukassa: käytettäessä esim. erittäin lyhyissä istukoissa voi olla tarpeen poistaa pituudensäätölevy kiristysholkin alapuolelta.

Tekninen kuvaus

Nim. kiristys- \varnothing d	20 mm
Standardi	ISO 15488-B
Pyörintätarkkuus	$\leq 5 \mu\text{m}$
tyyppi	ulosvetovarmistus
Tuotetyyppi	Kiristysholkki