

HOLEX**Kiinnityspultit Mazak, muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 50M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308670 50M
GTIN	4062406544546
Tuoteluokka	32Z

Kuvaus**Malli:**

- **Päätypuoli tasosorvattu.**

Ei tiivistetty.

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

- **Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT), paitsi koko 30.**
- **Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).**
- **NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).**

Huomautus:

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

Tekninen kuvaus

Suurin kiristysmomentti	150 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 50
kierre M	M24
Sopii ISO-varteen	50
Kokonaispituus L	65,4 mm

Porauksen Ø	10 mm
Pään Ø D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Laipan Ø D	35,56 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristuspulttinormi	CAT
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit