

Mahr**Digitaalinen tarkkuusmittakello Millimess, Tyyppi: 2000W****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434671 2000W
GTIN	4059192064303
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen tarkkuusmittakello, jossa on induktiivisen mittausjärjestelmän paras tarkkuus, resoluutio 0,1 µm. Iso, hyväkontrastinen näyttö ja kosketusnäppäimet, joiden herkkyyttä voi muuttaa. Virta saadaan integroiduista akuista tai kiinteässä käytössä verkkovirrasta USB-datakaapelin kautta (akkujen enimmäiskesto 1 kuukausi). Digitaalinäyttö, TOL-toiminto. Mittausarvojen luokitusnäyttö (hyvä / hylky / varoitusraja tai jälkikäsitteily) erittäin selkeillä LED-valomerkeillä (punainen / vihreä / keltainen). **Näyttö kääntyy 280°.**

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

USB-tiedonsiirto- ja latauskaapeli nro 498941 USB2 ja USB-virtalähde.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 498941 koko D2.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 64
------------------	-------

Mittausvoima	0,8 - 1 N
Sarja	Millimess
Mittausalue	± 1 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Kalibrointi	C3
Mittaustoiminto dynaaminen	ei
Mittaustoiminto staattinen	kyllä
Valinnainen lukema	0,001 mm
Valinnainen lukema	0,0002 mm
Valinnainen lukema	0,0005 mm
Valinnainen lukema	0,002 mm
Valinnainen lukema	0,01 mm
Valinnainen lukema	0,005 mm
Valinnainen lukema	0,0001 mm
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Numerokorkeus	11,5 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	± (0,2 + 0,5 x P) µm
Toistotarkkuus fw	0,1 µm
Hystereesi fu	0,3 µm
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ
KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ

