



Digitaalinen tarkkuusmittakello Millimess, Tyyppi: 2000WI



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 434671 2000WI |
| GTIN | 4059192064310 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen tarkkuusmittakello, jossa on induktiivisen mittausjärjestelmän paras tarkkuus, resoluutio 0,1 µm. Iso, hyväkontrastinen näyttö ja kosketusnäppäimet, joiden herkkyyttä voi muuttaa. Virta saadaan integroiduista akuista tai kiinteässä käytössä verkkovirrasta USB-datakaapelin kautta (akkujen enimmäiskesto 1 kuukausi). Digitaalinäyttö, TOL-toiminto. Mittausarvojen luokitusnäyttö (hyvä / hylky / varoitusraja tai jälkikäsitteily) erittäin selkeillä LED-valomerkeillä (punainen / vihreä / keltainen). **Näyttö kääntyy 280°**. Integroitu, langaton dataliittymä i-wi.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

USB-tiedonsiirto- ja latauskaapeli nro 498941 USB2 ja USB-virtalähde.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 498941 koko D2. I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|-----------------------------|
| Mittausvoima | 0,8 - 1 N |
| Sarja | Millimess |
| IP-suojausluokka | IP 64 |
| Kalibrointi | C3 |
| Mittausalue | ± 1 mm |
| Energiansyöttö | Akkukäyttöinen |
| Valinnainen lukema | 0,005 mm |
| Valinnainen lukema | 0,0002 mm |
| Valinnainen lukema | 0,002 mm |
| Valinnainen lukema | 0,0005 mm |
| Valinnainen lukema | 0,01 mm |
| Valinnainen lukema | 0,001 mm |
| Valinnainen lukema | 0,0001 mm |
| Mittaustoiminto staattinen | kyllä |
| Mittaustoiminto dynaaminen | ei |
| Liitäntä | USB-liitäntä |
| Liitäntä | USB-liitäntä |
| Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä |
| Numerokorkeus | 11,5 mm |
| Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto |
| Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm) | ± (0,2 + 0,5 x P) µm |
| Toistotarkkuus fw | 0,1 µm |
| Hystereesi fu | 0,3 µm |
| Lukema valittavissa | mm / tuumaa |
| Esiasetustoiminto | kyllä |
| mittaustekniikka | digitaalinen |
| Tuotetyyppi | Tarkkuusmittakello |

Palvelut

| | |
|---|-----------|
| KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ | 023180 FZ |
| DAkkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ | 023190 FZ |