



Digitaalinen tarkkuusmittakello Millimess, Tyyppi: 2001W



Tilaustiedot

Tilausnumero	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen tarkkuusmittakello, jossa on induktiivisen mittausjärjestelmän paras tarkkuus, resoluutio 0,1 µm. Iso, hyväkontrastinen näyttö ja kosketusnäppäimet, joiden herkkyyttä voi muuttaa. Virta saadaan integroiduista akuista tai kiinteässä käytössä verkkovirrasta USB-datakaapelin kautta (akkujen enimmäiskesto 1 kuukausi). Digitaalinäyttö, TOL-toiminto. Mittausarvojen luokitusnäyttö (hyvä / hylky / varoitusraja tai jälkikäsitteily) erittäin selkeillä LED-valomerkeillä (punainen / vihreä / keltainen). **Näyttö kääntyy 280°**. Lisäksi analoginäyttö.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

USB-tiedonsiirto- ja latauskaapeli nro 498941 USB2 ja USB-virtalähde.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 498941 koko D2.

Tekninen kuvaus

Kalibrointi	C3
-------------	----

IP-suojaluokka	IP 64
Sarja	Millimess
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Mittausvoima	0,8 - 1 N
Mittausalue	± 1 mm
Valinnainen lukema	0,002 mm
Valinnainen lukema	0,0001 mm
Valinnainen lukema	0,001 mm
Valinnainen lukema	0,005 mm
Valinnainen lukema	0,0002 mm
Valinnainen lukema	0,0005 mm
Valinnainen lukema	0,01 mm
Mittaustoiminto dynaaminen	kyllä
Mittaustoiminto staattinen	kyllä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Numerokorkeus	9 mm
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	± (0,2 + 0,5 x P) µm
Hystereesi fu	0,3 µm
Toistotarkkuus fw	0,1 µm
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ
KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ

