



Digitaalinen tarkkuusmittakello Millimess, Tyyppi: 2001WI



Tilaustiedot

Tilausnumero	434671 2001WI
GTIN	4059192064334
Tuoteluokka	43A

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen tarkkuusmittakello, jossa on induktiivisen mittausjärjestelmän paras tarkkuus, resoluutio 0,1 µm. Iso, hyväkontrastinen näyttö ja kosketusnäppäimet, joiden herkkyyttä voi muuttaa. Virta saadaan integroiduista akuista tai kiinteässä käytössä verkkovirrasta USB-datakaapelin kautta (akkujen enimmäiskesto 1 kuukausi). Digitaalinäyttö, TOL-toiminto. Mittausarvojen luokitusnäyttö (hyvä / hylky / varoitusraja tai jälkikäsitteily) erittäin selkeillä LED-valomerkeillä (punainen / vihreä / keltainen). **Näyttö kääntyy 280°**. Lisäksi analogianäyttö. Integroitu, langaton dataliittymä i-wi.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

USB-tiedonsiirto- ja latauskaapeli nro 498941 USB2 ja USB-virtalähde.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli Digimatic nro 498941 koko D2. I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Tekninen kuvaus

IP-suojaluokka	IP 64
Sarja	Millimess
Kalibrointi	C3
Mittausalue	± 1 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Mittausvoima	0,8 - 1 N
Valinnainen lukema	0,0005 mm
Valinnainen lukema	0,001 mm
Valinnainen lukema	0,0002 mm
Valinnainen lukema	0,005 mm
Valinnainen lukema	0,0001 mm
Valinnainen lukema	0,01 mm
Valinnainen lukema	0,002 mm
Mittaustoiminto staattinen	kyllä
Mittaustoiminto dynaaminen	kyllä
Liitäntä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Liitäntä	USB-liitäntä
Liitäntä	USB-liitäntä
Numerokorkeus	9 mm
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Virhetoleranssi (P = mittauspituus mm)	± (0,2 + 0,5 x P) µm
Hystereesi fu	0,3 µm
Toistotarkkuus fw	0,1 µm
Lukema valittavissa	mm / tuumaa
Esiasetustoiminto	kyllä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Tarkkuusmittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023190 FZ
KalibrointiTarkkuusmittakello Tyyppi FZ	023180 FZ