

Garant
Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 16mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	302313 16
GTIN	4062406544720
Tuoteluokka	31A

Kuvaus
Malli:

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ø D ₂	27 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm

Sovitin	SK 50 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
	302410 32/16

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/16 mm

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50 308605 50

Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308720 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50 308610 50

KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50 308640 50

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm 354240 12-20

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm 302416 25/16

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50 308765 50

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50 308820 50

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 308650 50

Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50 308740 50

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50 308615 50

Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm 354235 12,1-16

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis.
pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/16 mm 302410 25/16