

**Garant****Kutistusistukka jäähdytyskanavareillä, SK 50 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302313 10
GTIN	4062406544706
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Koot 3–5 kovametallille, alkaen koosta 6 HSS:lle ja kovametallille.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID / Balluf chip -poraus.

**Jäähdytyskanavat** ja tiivistettävät kierteet.

Jäähdytyskanavat, kiinnitys-Ø D1: 3, 4 ja 5 mm ei suljettavissa.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutustuslaitteille.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800, AB-kiristysavaimet nro 308820 - 308835, kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 - 302419. Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	160 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Jäähdytiskanavan reikä	lukittava
Ulko-Ø D	31,4 mm

Sovitin	SK 50 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ilman pituudensäätöruuvia, jäähdytyskanavareillä Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvien Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10

Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°sis. pitkittäissäätöruuvin Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO- varteen 50	308615 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm	354240 6-12
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kutistusistukan jatkokappale, 4,5°ei sis. pituudensäätöruuvia Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kutistusistukan pidennyskappale 3°, tärinävaimennettu Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50