

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/4mm

**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302413 12/4 |
| GTIN | 4062406544751 |
| Tuoteluokka | 31A |

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ilman pituudensäätöruuvia, **keski**.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------|--------------|
| Reiän Ø D ₁ | 4 mm |
| Varren Ø d | 12 mm |
| Ø D ₂ | 8 mm |
| Kokonaispituus L | 210 mm |
| Tuotenimen määrite | L = 210 mm |
| Tuotetyyppi | Jatkokappale |