

**Garant****TKM-viistejyrsimet 120°, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	208081 4
GTIN	4062406544935
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:****Toleranssi:** Kärkikulma  $\pm 1^\circ$ .**Käyttö:**

- Urajyrsintä
- upotus
- viisteitys
- Käytettävissä myös NC-paikoitusporana.

**Tekninen kuvaus**

Terän pituus $L_c$	11 mm
Hammasluku Z	2
Varsi	DIN 6535 HA, h6
varren Ø $D_s$	6 mm
Viistejyrsintä	60 astetta
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Terän Ø $D_c$	4 mm
Nurkkaviisteen kulma	60 astetta
Kokonaispituus L	57 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM

Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nousukulma	30 astetta
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Kärkiupottimen kärkikulma	120 astetta
Sisäjähdytys	ei
Varren toleranssi	h6
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Viistejyrsin

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	140 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	105 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	60 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	55 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	M
GG(G)	soveltuu	55 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

## Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB

