

Garant

Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302413 20/8
GTIN	4062406544805
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

Ilman pituudensäätöruuvia, **keski**.

Käyttö:

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

Huomautus:

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min⁻¹.

Tekninen kuvaus

Varren Ø d	20 mm
Reiän Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Tuotenimen määrite	L = 210 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale