

Garant**ER-kiristysmutteri HiRunER-kiristysholkki-istukoihin, ER-holkeille: 20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309617 20
GTIN	4062406545048
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Liukupinta, kuulalaakeroitu. Pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima.

Sopii :

Tarkkuusmitoitettu ER-kiristysholkki-istukka nro 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min⁻¹

Kokonaispituus L: 22,6 mm

Ulko-Ø D: 38 mm

Kierre: M28×1

Suurin kiristysmomentti: 80 Nm

Tekninen kuvaus

Kierre	M28×1
Ulko-Ø D	38 mm
ER-holkeille	20 mm
Kokonaispituus L	22,6 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri