

uvex**Kemikaalisuojakäsineet uvex u-chem 3500, Käsineen koko: 8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	094756 8
GTIN	4048612084892
Tuoteluokka	04W

Kuvaus**Malli:**

uvex u-chem 3500. Nitriilikumin ja kloropreemin yhdistelmän ansiosta käsine suojaa erittäin hyvin monilta eri kemikaaleilta. Se kestää erittäin hyvin asetonia, puhdistusaineita, liimoja ja liuottimia. Saumattoman puuvillavuoren ansiosta suuri käyttömukavuus. Lämpimien esineiden turvallinen käsittely 100 °C:n kosketuslämpöön saakka.

Luokan III suojakäsineet.

Huomautus:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Tekninen kuvaus

Suojausluokka	Luokka III
Käsineen koko	8
Käsinetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet
Suojausluokka	Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
EN 374	Tyyppi A (ACJKLMNOST)

Kemikaalinkestävyys	ACJKLMNOPST
EN 388	3121X
EN 407	3121X
Materiaali	Nitriilikumi, kloropreeni
Rungon materiaali	Nitriilikumi, kloropreeni
Pituus	320 mm
Paksuus	0,4 mm
Väri	oranssi
Käyttö	uudelleenkäytettävä
Normi/erikoistilaus	EN 374
Kosketuskuumuus enint.	100 °C
Tuotetyyppi	Kemikaalisuojakäsineet