

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, ultralyhyt, SK 40, ER-kiristysholkkikoolle: 16****Tilastiedot**

Tilausnumero	300445 16
GTIN	4062406545352
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. **Ultralyhyt malli sisäpuolen tarkkuuskiristysmutterilla.** Soveltuu mainiosta ahtaisiin työskentelytiloihin, suuri tukevuus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella).

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308941 - 309448, kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Huomautus:

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.

Lastuamisstrategia: HPC

Ulkonema A-mitta: 27 mm

Ulko-Ø D: 24 mm

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	24 mm
ER-kiristysholkeille	16 mm

Ulkonema A-mitta	27 mm
Avainkoko SW	19 mm
Sovitin	SK 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka