

Garant**ER-kiristysholkki-istukka, ultralyhyt, SK 50, ER-kiristysholkkikoolle: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	300446 25
GTIN	4062406545369
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. **Ultralyhyt malli sisäpuolen tarkkuuskiristysmutterilla.** Soveltuu mainiosta ahtaisiin työskentelytiloihin, suuri tukevuus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella).

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308941 - 309448, kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Huomautus:

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.

Lastuamisstrategia: HPC

Ulkonema A-mitta: 25 mm

Ulko-Ø D: 32 mm

Tekninen kuvaus

ER-kiristysholkeille	25 mm
Ulkonema A-mitta	25 mm

Ulko-Ø D	32 mm
Avainkoko SW	24 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	1-16 mm
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka