

**Garant****ER-kiristysholkki-istukka, ultralyhyt, SK 50, ER-kiristysholkkikoolle: 40****Tilastiedot**

Tilausnumero	300446 40
GTIN	4062406545376
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Hiottu ulko- ja sisäkartio. **Ultralyhyt malli sisäpuolen tarkkuuskiristysmutterilla.** Soveltuu mainiosta ahtaisiin työskentelytiloihin, suuri tukevuus.

**Käyttö:**

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella).

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysholkit nro 308941 - 309448, kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

**Huomautus:**

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.

Lastuamisstrategia: HPC

Ulkonema A-mitta: 29 mm

Ulko-Ø D: 50 mm

**Tekninen kuvaus**

Ulko-Ø D	50 mm
ER-kiristysholkeille	40 mm

Ulkonema A-mitta	29 mm
sopiva haka-avain nro 628400	45/50
Sovitin	SK 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kiristysholkki-istukka