

**3M****2K-liima, Valmistajan tunnus: DP190****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

**Sitkeänelastinen 2K-liima** pysyvien liitosten nopeaan ja helppoon työstöön. Kovettuu huoneenlämmössä.

**Käyttö:**

Käytä käsipistoolia nro 083373, koko PISTOLE yhdessä syöttömännän nro 083375, koko KOLBEN3, ja pienen sekoitusputken nro 083383, koko MIXER kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Valmistajamerkintä	DP190
Vetorepeämislujuus	18 N/mm <sup>2</sup>
Tiheys	1,3 g/cm <sup>3</sup>
Työstölämpötila	20 - 25 °C
Dynaaminen viskositeetti	60000 mPas
Kosketuslujuusaika	480 min

Toimintalujuus vastaa	360 min
Muoto	nestemäinen
Väri	harmaa
soveltuu materiaalille	Metalli
soveltuu materiaalille	muovi
soveltuu materiaalille	puu
Säilytyslämpötila	15 - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä	15 kk
Shore A -kovuus	35
UN-numero	UN3082
Kemiallinen perusta	Epoksihartsi
Täyttö	50 g
Vaarallisten aineiden luokka	9
Käyttölämpötila-alue	-55 - 80 °C
kestää iskuja ja tärinää	ei
Limitysten lujuus	17,6 N/mm <sup>2</sup>
Tuotetyyppi	Kaksikomponenttiliima