

**Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306557 32
GTIN	4062406545468
Tuoteluokka	32A

**Kuvaus****Malli:**

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

**Jäähdytyskanavareikä.****Käyttö:**

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	100 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	32
Ulko-Ø D	78 mm
Jyrsintuurnan pituus L <sub>4</sub>	24 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	32
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	32 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna