



Jyrsintuurna jäähdytyskanavareikä, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	306557 22
GTIN	4062406545444
Tuoteluokka	32A

Kuvaus

Malli:

- Kiinnitys-Ø 40 – 4 kiinnityskierrettä standardin DIN 2079 mukaisia jyrsinpäitä varten.
- Kuulakärkilevy/RFID-siru.
- Suurennettu laipan tukipinta.
- HSK-työpinnat työstetty.

Jäähdytyskanavareikä.

Käyttö:

Otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyruuvitaltta nro 309890,erikoisavain nro 309840.

Tekninen kuvaus

Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	22
Jyrsintuurnan pituus L ₄	19 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	22
Tuurnan Ø d ₁	22 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	48 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	22 mm

Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Muoto	A
Jäähdytinkanavan reikä	ei lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna