

**3M****Sprayliimat PE, PP, Sisältö: 500ml**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	083399 500
GTIN	5900422098553
Tuoteluokka	08M

## Kuvaus

### Malli:

Sormen painallus riittää - pitovoima pinnoille paperista metalliin. 3M:n teollisuuteen tarkoitetut sprayliimat ovat nopeita, käytännöllisiä ja tehokkaita asennusapuvälineitä.

## Tekninen kuvaus

Kosketuslujuusaika	10 min
leimahduslämpötila	-55 °C
Vaarallisen aineen tunnus	GHS02: Liekki
Vaarallisen aineen tunnus	GHS09: Ympäristö
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07: Huutomerkki
Vaarallisten aineiden luokka	2.1
Muoto	Suihketölkki
Kestävyys valmistuspäivästä	15 kk

Kemiallinen perusta	Elastomeeri
Tiheys	0,71 g/cm <sup>3</sup>
soveltuu materiaalille	muovi
Väri	valkoinen
Ruiskutusetäisyys	20 cm
Haihdutusaika	1 min
Täyttö	500 ml
Säilytyslämpötila	15 - 25 °C
Tuotetyyppi	Sprayliimat