

Garant

**Kutistusistukka värinävaimennettu, jäähdytyskanavareivät, SK 40 A = 160,
Kiinnitys-Ø D1: 6mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302210 6
GTIN	4062406545482
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Korkeita lämpötiloja kestävä teräs.
- Integroitu työkalujen pituussäätö.
- HSS- ja TKM-työkaluille.
- Istukat kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- RFID-/Balluf chip -poraus.
- Jäähdytyskanavat ja tiivistettävät kierteet.
- Kierreareitit tasapainotusruuveille.
- Vahvistettu malli tai reunat.
- Kiillotettu pinta.
- Erikoislaakeroitu kovametalliydin kutisteistukan rungossa.

Etu:

- Tärinää vaimentava.
- Parempi työkappaleen pinta.
- Työkalujen optimoidut käyttöiät.
- Parannettu prosessivarmuus.
- Pienempi taipumus korroosioon kiillotetun pinnan ansiosta.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen (h6-varsitoleranssi). Sopii induktio-, kosketus- ja kuumailmakutustuslaitteille.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308800.

AB-kiristysavain nro 308820 - 308835.

Kutistusistukan pidennyskappaleet nro 302410 – 302419.

Kutustuslaitteet, tarvikkeet nro 354210 – 354450.

Tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Tekninen kuvaus

L ₂	75,9 mm
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ø D ₂	21 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Ø D ₃	50 mm
Ulko-Ø D	27 mm
Sovitin	SK 40 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 7388-1
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tärinä	vaimennettu
Tuotetyyppi	Kutistusistukka