



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 24X26mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 24X26
GTIN	4062406545772
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	26 mm
Varren ulkokuusikulma S	24 mm
Kokonaispituus	195 mm
Avainkoko ₁	24 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	12 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

