



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 20X22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 20X22
GTIN	4062406545758
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Avainkoko ₂	22 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	9 mm
Varren ulkokuusikulma S	20 mm
Avainkoko ₁	20 mm
Kokonaispituus	175 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

