

**Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 14X15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	620502 14X15
GTIN	4062406545727
Tuoteluokka	62C

Kuvaus**Malli:**

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	145 mm
Avainkoko ₁	14 mm
Varren ulkokuusikulma S	14 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	6 mm
Avainkoko ₂	15 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

