



## Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 30X32mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 30X32
GTIN	4062406545796
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

**Standardi:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Reiän vääntö-tangon Ø	14 mm
Varren ulkokuusikulma S	30 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	32 mm
Kokonaispituus	210 mm
Avainkoko <sub>1</sub>	30 mm
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

