



## Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 10X11mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 10X11
GTIN	4062406545703
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

**Standardi:**

Ähnlich **DIN 896 A**.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	120 mm
Avainkoko <sub>2</sub>	11 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	5 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Avainkoko <sub>1</sub>	10 mm
Varren ulkokuusikulma S	11 mm
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

