

**Garant****Sovitin  $\varnothing d = 32$  mm, varren  $\varnothing D_s$ : 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293105 16
GTIN	4062406560959
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Käyttö:**

Tämän sovittimen avulla ulkoprofiilien leikkuuteriä voidaan käyttää myös yhdessä sisäprofiileja varten tarkoitetun profiiliavanninpidikkeen kanssa.

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike sisäprofiileille nro 293026, 293033, 293076.

**Huomautus:**

Käytä isommissa erissä tai vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa vakaussyistä profiiliavanninpidikettä nro 293102.

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing D_s$	16 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profiilipituus $t_{max}$	20 (alkaen koosta 10) mm
Profiilipituus $t_{max}$	31 (kokoon 8 asti) mm
Varren pituus $L_s$	19 mm

Pään pituus L <sub>1</sub>	40,5 mm
L	32 mm
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu