

**Garant****Sovitin  $\varnothing d = 32$  mm, varren  $\varnothing D_s$ : 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293105 12
GTIN	4062406560942
Tuoteluokka	29K

**Kuvaus****Käyttö:**

Tämän sovittimen avulla ulkoprofiilien leikkuuteriä voidaan käyttää myös yhdessä sisäprofiileja varten tarkoitetun profiiliavanninpidikkeen kanssa.

**Sopii:**

Profiiliavanninpidike sisäprofiileille nro 293023, 293030, 293073.

**Huomautus:**

Käytä isommissa erissä tai vaikeasti lastuttavissa materiaaleissa vakaussyistä profiiliavanninpidikettä nro 293102.

**Tekninen kuvaus**

Varren $\varnothing D_s$	12 mm
$\varnothing d$	32 mm
Profiilipituus $t_{max}$	20 mm
L	17 mm
Varren pituus $L_s$	15 mm

Pään pituus L <sub>1</sub>	25,5 mm
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu