



Hylsyavainsarja 1/4; 1/2 tuuman nelikulma 30 osaa, Osien lkm: 35



Tilaustiedot

Tilausnumero	630036 35
GTIN	4000896239887
Tuoteluokka	630

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien **DIN 3122 /3123 mukaiset; avainhylsyt** standardin **DIN 3124 mukaiset**. Sisä- / ulkonelikulmat standardin **DIN 3120 mukaiset**.

Etu:

Smartcase-kotelo, jonka kansi kääntyy jalustaksi.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

1/4 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 7 kpl koot E5; E6; E7; E8; E10; E11; E12

1/2 tuuman avainhylsyt Torx®-ruuveille: 6 kpl, koot E12; E14; E16; E18; E20; E24

1/4 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu: 9 kpl koot TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu: 9 kpl, koot TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

1/2 tuuman ruuvitaltan kärjet Torx®-ruuveille, TiN-pinnoitettu, pitkä: 4 kpl, koot TX30; TX40; TX45; TX50

säilytys: Muovikotelo, alusta / säilytyslokerot

Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Korkeus: 65 mm

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Osien määrä	35
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Irrotusprofiili	Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Standardi	DIN 3122
Standardi	DIN 3124
Standardi	DIN 3120
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pituus	355 mm
Leveys	235 mm
Korkeus	65 mm
Pinta	kromattu
QuickRelease	ei
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

165-L