



Tiheähampainen räikkä, suunnanvaihdin, 3/8", Tyyppi: 3/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	635150 3/8
GTIN	
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Oikea- ja vasenkätisyyden vaihtokiekko, työskentelykulma 6°.

Standardi:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Sopii :

Käsi käyttöiset päät.

Vääntönelikulma: 3/8 tuuma

Hammasluku: 60

Tekninen kuvaus

Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Kokonaispituus	194 mm
Hammasluku	60
Työskentelykulma	6 astetta
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Räikkä

