


**Kaksipuolinen teippi, Leveysxpituus(mmxm): 12X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Tuoteluokka	08M

**Kuvaus****Malli:**

3M™ GPT-020F on kaksipuolinen teippi, joka kestää hyvin kosteutta, pysyy välittömästi paikoillaan, jolla on hyvä leikkauslujuus myös korkeissa lämpötiloissa ja joka kestää hyvin UV-valoa.

Teippityyppi: Kaksi-puolinen

Liimamassa: Akrylaatti

Paksuus: 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Suojuksen materiaali	PP-kalvo
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Leveys	12 mm
Väri	läpinäkyvä
Vähimmäissäilyvyysaika	18 kk
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %

Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Rungon materiaali	PET-kalvo
Liimausvoima teräksessä	11,3 N/mm
Pituus	50 m
Liimamassa	Akrylaatti
Paksuus	0,2 mm
Valmistajamerkintä	GPT-020F
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Lineri olemassa	ei
Tuotetyyppi	Teippi