

HOLEX**IMPACT-pikavaihtoliitin, 3/8 tuumaa, Kokonaispituus: 46mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	650650 46
GTIN	4062406659738
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Sisänelikulma standardin DIN 3121 G 10 mukaan, reikä ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Irrotusnelikulma	3/8 tuuma
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Kokonaispituus	46 mm
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Pikavaihtoliitin

