

**Kaksipuolinen teippi, Leveysxpituus(mmxm): 25X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

3M™ GPT-020F on kaksipuolinen teippi, joka kestää hyvin kosteutta, pysyy välittömästi paikoillaan, jolla on hyvä leikkauslujuus myös korkeissa lämpötiloissa ja joka kestää hyvin UV-valoa.

Teippityyppi: Kaksi-puolinen

Liimamassa: Akrylaatti

Paksuus: 0,2 mm

Tekninen kuvaus

Liimamassa	Akrylaatti
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Suojuksen materiaali	PP-kalvo
Paksuus	0,2 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	18 kk
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C

Rungon materiaali	PET-kalvo
Väri	läpinäkyvä
Pituus	50 m
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Leveys	25 mm
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Valmistajamerkintä	GPT-020F
Liimausvoima teräksessä	11,3 N/mm
Lineri olemassa	ei
Tuotetyyppi	Teippi