

**IMPACT-pikavaihtoliitin, 1/2 tuumaa, Kokonaispituus: 60mm****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 651650 60 |
| GTIN | 4062406659752 |
| Tuoteluokka | 62D |

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kokonaispituus | 60 mm |
| Vääntönelikulma | 1/2 tuuma |
| Irrotusnelikulma | 1/2 tuuma |
| Standardi | DIN 3121 |
| Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä |
| Pinta | mustattu |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |
| Tuotetyyppi | Pikavaihtoliitin |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm | 651800 30 |
| Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4 | 651790 4 |
| Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm | 651900 3X25 |