



Momenttiavain suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää, Suurin kiristysmomentti: 300Nm



Tilaustiedot

Tilausnumero	657105 300
GTIN	2050002057593
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja kompakti yksivartinen vääntömomenttiavain, esisäädettävissä asteikon mukaisesti, itselaukeava. Säilyttää tarkkuutensa kymmenientuhansien kiristysten ajan, koska kaikki kuluvat osat on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja vääntösauva kuormittuu käytössä vain vähän. Kotelo ja kahva lujaa suorakulmaista putkea. Asteikot säädettävät. **Vastapäivään kiristys vaihtoavainpäitä kääntämällä.**

Suunnanvaihtimella varustettu räikkäpää. Mittayksiköt: Nm, lbfft.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa "merkin" (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.

Nopea vääntömomentin säätäminen liukuasetusnupin avulla. Asetettu arvo vahvistetaan kahvan lukituspainikkeella.

Käyttö:

Koska vääntömomenttia voi muuttaa nopeasti, tuote sopii hyvin sopii korjaustöihin ja pieniin sarjoihin.

Standardi:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L_1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä

L_2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta

L_3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta

L_4 = vaihtopään selvitetty pistomitta

L = työkalun kokonaispituus

T_1 = asetettava vääntömomentti

T_2 = määrätty vääntömomentti

Huomautus:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.

Tekninen kuvaus

Hylsytyökalan kiinnitys	14×18 mm
Paino	1702 g
Tiedot tallennettavissa	ei
Palaute	irrottava
Liitäntämuoto	Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
Laukaisuarvon asetus	asetusasteikko
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Laukaisuarvon säädettävyys	säädettävä
Sarja	MANOSKOP® 730 Quick
Suurin kiristysmomentti	300 Nm
Vääntömomenttialue	50 - 220 lbfft
Mittaustapa	Vääntömomentti
Kalibrointi	O1
Standardi	DIN EN ISO 6789
mittaustekniikka	mekaaninen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Työkalu vaihdettavissa	Kiintoavainpää
Vivun pituus, mukaan lukien lukien kalibrointipistomitta [L ₃]	500 mm
Mittaustarkkuus vääntömomentti	±4 %
Laukaisuperiaate	mekaaninen lyhyt laukaisu
Lukema valittavissa	Nm
Kokonaispituus L	565 mm
Asteikkojako: 1 jakoviiva =	10 Nm
Vääntömomenttialue	60 - 300 Nm
Näyttö	analoginen
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [L ₁]	475 mm

Irrotussignaali	haptinen
Irrotussignaali	akustinen
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [L ₂]	25 mm
Kiristysuunta	Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Taittotoiminto	ei
Liukutoiminto	ei
QuickRelease / pikavaihtotoiminto	ei
Maksimiosoitin	ei
Tuotetyyppi	Momenttiavain

Palvelut

DAkS-kalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 1000 Nm	020020 1000
KalibrointiMomenttiavain Suurin kiristysmomentti 400 Nm	020010 400

Tarvikkeet

Räikkäpää Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657620 2-1/2
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657630 2-3/4
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657700 2-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657582 2-1/2
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4HD tuuma	657600 2-3/4HD
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 2	657212 2
Räikkäpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657630 2-1/2
Vaihtokahva vääntömomenttiavaimiin Tyyppi 4	657211 4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657600 2-1/2
Vihreä liukuosa momenttiavaimelle Tyyppi 2	657213 2
Nelikulma-avainpää tyyppi-Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657700 2-3/4

Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdin tyyppi- Vääntönelikulma 2-3/4 tuuma	657600 2-3/4
Räikkäpää, jossa on suunnanvaihdinpoistonuppi QuickRelease tyyppi-Vääntönelikulma 2-1/2 tuuma	657590 2-1/2
Momenttiavainilman vaihtopäätä Suurin kiristysmomentti 300 Nm	657215 300
Asteikkoikkuna momenttiavaimille Tyyppi 4	657212 4