



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 24mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 613800 24 |
| GTIN | 4013288218858 |
| Tuoteluokka | 63F |

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$ | 16 mm |
| Avaimen pituus L | 280 mm |
| Avainkoko | 24 mm |
| Avainkoon mitat | metriset mitat |
| kidan enimmäiskorkeus h1 | 12 mm |
| Valmistajamerkintä | 6003 Joker |
| Standardi | DIN 3113 A |

| | |
|--------------------|------------------------|
| Standardi | ISO 3318 |
| Standardi | ISO 7738 |
| Valmistusmenetelmä | muottiintaottu |
| Raaka-aine | kromimolybdeeniterästä |
| Pinta | mattakromattu |
| Tuotetyyppi | Ruuviavain |