



## Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 7mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613800 7
GTIN	4013288218773
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

**Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

### Tekninen kuvaus

kidan enimmäiskorkeus h1	4 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	7 mm
suurin lenkin korkeus h <sub>2 max</sub>	7 mm
Avaimen pituus L	110 mm
Valmistajamerkintä	6003 Joker
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain