



Rapidaptor-pikavaihtoistukka, Varrenkuusikulma: 6,3F



Tilaustiedot

Tilausnumero	675035 6,3F
GTIN	4013288217585
Tuoteluokka	63H

Kuvaus

Malli:

"Rapidaptor"-liitinvarsi, jossa on automaattinen pikaliitin ja magneetti C 6,3- ja E 6,3 -Bits-kärjille (magneetti pitää ruuvin paikallaan). Vapaakäyntitoiminto mahdollistaa erittäin nopean paluuliikkeen ilman keskeytystä myötöpäivään kiristettäessä. Käyttö erityisesti Wera-momenttiruuvimeisseleissä, joissa on pistokahva, ergonomista ja nopeaa työskentelyä varten
Bit-teräistukka: D 6,3
Kokonaispituus: 64 mm
Kääntölaite koneessa: E 6,3

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	64 mm
Varrenkuusikulma	6,3 mm
Kääntölaite koneessa	E 6,3
Bit-teräistukka	D 6,3
Valmistajamerkintä	889/4/1 F
Standardi	DIN ISO 1173
soveltuu konekäyttöön	ei
Tuotetyyppi	Bit-pidin

