

Garant GRIDLINE

**Peruskaappi, jossa on väliseinä ikkunalliset pariovet, Tyyppi: 2000-3****Tilaustiedot**

Tilausnumero	940084 2000-3
GTIN	4062406565114
Tuoteluokka	9GI

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi 40x20G, väliseinä. n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovent ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasaosalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Keskellä yhtenäinen väliseinä, □ 9x9 mm, reikäväli 37 mm, kaikki hyllyt korkeussäädettäviä.

**Sijoitus:**

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 5

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, mukana väliseinä ja hyllytasot.

**Pintakäsittely:**

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointiin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

**Tekninen kuvaus**

Leveys	1000 mm
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
ComfortClose	ei
kaapin etuosat	ikkunallinen saranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Kahvan sijainti	keskellä
Paino	142 kg
Syvyys	500 mm
Leveys G	40
Syvyys G	20
Hyötykorkeus	1845 mm
Korkeus	2000 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

## Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20