

Garant GRIDLINE

Peruskaappi väliseinällä umpilevypariovet, Tyyppi: 2000-1



Tilaustiedot

Tilausnumero	940082 2000-1
GTIN	4062406565060
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus

Malli:

Varusteltu kaappi 40x20G, väliseinä. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaoivet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Keskellä asennettu väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, yksi kiinteä ja 2 korkeussäädettävää hyllyä. Keskikohtaan ripustetun väliseinän tai ripustetun lokeron kantavuus: Kantavuus ovea kohti: 200 kg.

Sijoitus:

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 3

Toimituksen sisältö:

Kaappi, jossa on väliseinä ja hyllytasot.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, **jauhemaalattu.**

Ovet antrasiitti RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
ComfortClose	ei
Paino	114 kg
Leveys	1000 mm
Hyötykorkeus	1845 mm
Korkeus	2000 mm
Syvyys G	20
Leveys G	40
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Kahvan sijainti	keskellä
Syvyys	500 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11
Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20