



## Juottosavun imu Easy Arm 1, Suodattimien/varsien määrä: 1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082303 1
GTIN	4003008095326
Tuoteluokka	04K

### Kuvaus

#### Malli:

Suodattimen vaihdon merkkivalo ja äänimerkki. Samanlainen suodatin malleille EASY ARM 1 ja EASY ARM 2. Liitäntä i-CON-juottolaitteiden liittämiseen.

Hyvä imuteho – tehokas suodatus – hiljainen toiminta. Prosessi-ilman 3-tasoinen suodatin:

- **Esisuodatin pölylle ja isoille hiukkasille.**
- **Yhdistelmäsuodatin mikrohiukkasille.**
- **Aktiivihiihliisuodatin sitoo haitallisia kaasuja.**

Järjestelmä asennetaan sopivalla pöytäpidikkeellä. Tarvikkeet, kuten imuvarret ja -suuttimet löytyvät verkkokaupasta numeroilla 082306 – 082313.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

### Tekninen kuvaus

Imutilavuus vartta kohti	110 m <sup>2</sup> /h
Verkköjännite	100 - 240 V
Paino	7,5 kg
Kokonaisleveys	255 mm

Verkkotaajuus	50 Hz
Kokonaispituus	255 mm
Kokonaiskorkeus	470 mm
Tehonkulutus	40 W
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Tuotetyyppi	imulaite

## Tarvikkeet

Nivelen sisältävä imuvarsi Omniflex Tyyppi 1	082310 1
Täydellinen yhdistelmäsuodatin Tyyppi 1	082306 1
Nelikulmainen imusuutin Tyyppi 1	082312 1
Nivelen sisältävä imuvarsi pöytäasennukseen Highflex Tyyppi 1	082308 1
Imusuutin Plus Tyyppi 1	082313 1
Nivelen sisältävä imuvarsi Omniflex Tyyppi 1	082311 1
Imuvarsi Highflex Tyyppi 1	082309 1
Esisuodatin Tyyppi 1	082307 1
	OCA10-1002/04
	OCA10-1001