

Garant GRIDLINE

**Peruskaappi, jossa väliseinä ja vetolaatikat umpilevypariovet, Tyyppi: 2000-2****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 940102 2000-2 |
| GTIN         | 4062406565213 |
| Tuoteluokka  | 9GI           |

**Kuvaus****Malli:**

Varusteltu kaappi 40x20G, mukana väliseinä ja vetolaatikat, syvyys 16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Laatikoiden etukorkeus 125 mm. Keskellä asennettu väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, 2 kiinteää ja 4 korkeussäädettävää hyllyä. Keskikohtaan ripustetun tai väliseinän tai ripustettujen lokeroiden kantavuus: Kantavuus ovea kohti: 200 kg.

**Sijoitus:**

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 6

Hyllytasojen määrä leveys 40G: 1

Vetolaatikoita 16×16G: 2

Vetolaatikoita 36×16G: 1

**Toimituksen sisältö:**

Kaappi, joka sisältään väliseinä sekä hyllytasot ja vetolaatikat.

**Pintakäsittely:**

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

**Huomautus:**

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

## Tekninen kuvaus

|   |  |
|---|--|
| kaapin etuosat  | teräslevysaranaovi   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys  | 400 mm   |
| Vetolaatikon hyötyleveys G  | 16   |
| Vetolaatikon hyötyleveys G  | 36   |
| Kahvan sijainti   | keskellä   |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G  | 16   |
| ComfortClose  | ei   |
| Leveys  | 1000 mm  |
| Syvyys G  | 20   |
| Syvyys  | 500 mm   |
| Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) | 100 kg   |
| Korkeus   | 2000 mm  |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus  | 75 kg  |
| Hyötykorkeus  | 1845 mm  |
| Paino   | 142 kg   |
| Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa                  | kyllä  |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)                       | 100 %  |
| Leveys G  | 40   |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit   | 9×9 mm   |
| Kaapin rungon kantavuus sisällä   | 1000 kg  |
| Oven avautumiskulma   | 250 astetta  |
| Korkeudensäätö portaittain  | 25 mm  |
| Nastasynterilukko   | modulaarinen lisäkappale                                       |
| Värivalikoima   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Kaapin rakennustapa | peruskaappi     |
| Tuotetyyppi         | Hyllytasokaappi |

## Tarvikkeet

|  |             |
|--|-------------|
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20                          | 940550 20   |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11                                    | 914226 GP11 |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940640 125  |
| Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 40                          | 940550 40   |
| Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 40G laatikoiden etukorkeus 125 mm | 940642 125  |